

Garant**Üregmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211811 40/3
GTIN	4045197715074
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Felfogó menet M	M16
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás a_p	8 mm

Ferde bebarási szög α_{\max}	5,65 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	30,34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP