


**Garant****Üregmaró 93°, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/3mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	211807 40/3
GTIN	4045197715036
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

**Felhasználás:**

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	55 mm
Vágóél Ø $D_c$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Felfogó furat Ø	16 mm
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	30,34 mm

Interpolációs marás $a_p$	8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	5,65 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7