

**Garant****Üregmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	211806 63/4
GTIN	4045197714893
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	55 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	120 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	3,22 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	53,34 mm
Interpolációs marás $a_p$	10 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800