

Garant**Üregmaró 93°, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211852 32/4
GTIN	4045197715135
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A **211750 sz. 0,9 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M16
Vágóél Ø D _c	32 mm
Hozzávaló váltólapka	VDGT 11T2..
Váltólapka csavar készlet	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	42 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vágóélek száma Z	4

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	28,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	62 mm
Interpolációs marás a_p	3,5 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	3,02 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	93 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219801
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP