

Garant**NC központozó HSS-E-PM 90° N, bevonat nélkül, Ø DC h6: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	112010 16
GTIN	4045197741455
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

≥ Ø 6 mm menesztő felülettel DIN 1835-B szerint.

Pontos csúcsköszörülés keskeny keresztéll – ez biztosítja a központfurat könnyű elkészítését és nagyfokú mérettartását. A rövid forgácshornyok következtében igen stabil.

Nagyteljesítményű NC központozó.

Szerszáanyag porkohászati alapanyagból az élettartammal és a precíz központosítási pontossággal szembeni **magas elvárásokhoz**. Nagyon jó kopásállóság rozsdamentes acélokban.

Figyelem:

A tényleges fúró Ø-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró Ø-höz).

Műszaki leírás

Teljes hossz L	115 mm
Szártűrés	h6
Szár Ø D _s	16 mm
Névleges Ø D _c	16 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,07 mm/ford,
Forgácshorony hossza L _c	35 mm
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszáanyag	HSS E PM
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	N
Tűrés névleges Ø	h6
Csúcsszög	90 fok
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Megfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	33 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	14 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	M
CuZn	alkalmas	88 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		