

**Garant**
**VHM speciális fúró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, Ø DC ±0,003: 5,98 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	121201 5,98
GTIN	4045197715746
Árucikk kategória	11E

**Leírás**
**Kivitel:**

**Spirális** precíziós fúró műanyagokhoz. Az **1 élű geometria** miatti **önközpontosítás** az **alpméret maximális betartását** eredményezi. **Polírozott** forgácshornok az **optimális forgácselvezetéshez**. Az **IT7 tűréstartomány betartása** bemenő Ø-től a kimenő Ø-ig a **speciális csúcskialakítás** következtében lehetséges.

**Ajánlás:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

**HB** alak: a **121201 + 129100HB számmal** rendelje meg.

**HE** alak: a **121201 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Szabvány: DIN 6537

Tűrés névleges Ø: ±0,003

Vágóélek száma Z: 1

Semi-Standard: igen

Tűrés névleges Ø: ±0,003

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 35,1 mm

Teljes hossz L: 82 mm

Szár Ø  $D_s$ : 6 mm

Előtolás f PEEK-ban: 0,15 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Névleges Ø $D_c$	5,98 mm
Forgácshorony hossza $L_c$	44 mm

Szártűrés	h6
Vágóélek száma Z	1
Tűrés névleges Ø	±0,003
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	82 mm
Előtolás f PEEK-ban	0,15 mm/ford,
Szabvány	DIN 6537
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	35,1 mm
Semi-Standard	igen
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Furatmélység max.	5×D
Csúcsszög	120 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HE	129100 HE
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB