

**Garant****VHM speciális fúró DIN 6535 HA, bevonat nélkül, Ø DC ±0,003: 9,97 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121201 9,97
GTIN	4045197716019
Árucikk kategória	11E

**Leírás****Kivitel:**

**Spirális** precíziós fúró műanyagokhoz. Az **1 élű geometria** miatti **önközpontosítás** az **alpméret maximális betartását** eredményezi. **Polírozott** forgácshornok az **optimális forgácselvezetéshez**. Az **IT7 tűréstartomány betartása** bemenő Ø-től a kimenő Ø-ig a **speciális csúcskialakítás** következtében lehetséges.

**Ajánlás:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

**HB** alak: a **121201 + 129100HB számmal** rendelje meg.

**HE** alak: a **121201 + 129100HE számmal** rendelje meg.

Szabvány: DIN 6537

Tűrés névleges Ø: ±0,003

Vágóélek száma Z: 1

Semi-Standard: igen

Tűrés névleges Ø: ±0,003

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 46,1 mm

Teljes hossz L: 103 mm

Szár Ø  $D_s$ : 10 mm

Előtolás f PEEK-ban: 0,25 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Névleges Ø $D_c$	9,97 mm
Vágóélek száma Z	1

Szártűrés	h6
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	61 mm
Tűrés névleges Ø	±0,003
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	103 mm
Előtolás f PEEK-ban	0,25 mm/ford,
Szabvány	DIN 6537
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	46,1 mm
Semi-Standard	igen
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Furatmélység max.	5×D
Csúcscső	120 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
Szárköszörülés Típus HE	129100 HE