

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkáláshoz. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkának köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

Műszaki leírás

Csavar szorítóékhez	229721
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Szorítóék	229720
Vágóél Ø D _c	100 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106
Vágóélek száma Z	14

Felfogó furat \emptyset	32 mm
Maximális külső $\emptyset D_{\max}$	109 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	6 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Ékcsavar	229721
Szorítóék	229720