

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkáláshoz. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkának köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	10
Szorítóék	229720
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Felfogó furat Ø	27 mm

Csavar szorítóékhez	229721
Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	89 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Ékcsavar	229721
Szorítóék	229720