

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 315/28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkáláshoz. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapoknak köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

Műszaki leírás

Csavar szorítóékhez	229721
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	6 mm
Vágóélek száma Z	28
Maximális külső Ø D_{\max}	324 mm
Felfogó furat Ø	60 mm
Teljes hossz L_{ges}	63 mm

Szorítóék	229720
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106
Vágóél Ø D _c	315 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Ékcsavar	229721
Szorítóék	229720