

**Garant****Feedking nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212905 42/6
GTIN	4045197715326
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

**Dinamikus** vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

### Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknak köszönhetően.

### Figyelem:

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést. A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XD.. 070308
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Ø D <sub>3</sub>	29 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	0,85 mm
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Felfogó menet M	M16
Teljes hossz $L_{ges}$	42 mm
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	28 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	71 mm
Interpolációs marás $a_p$	0,85 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,61 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	82 mm
Sorozat	FeedKing
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2