

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkáláshoz. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

**Előny:**

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapoknak köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Vágóélek száma Z	8
Maximális külső Ø $D_{max}$	89 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106

Szorítóék	229720
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Csavar szorítóékhez	229721
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Ékcsavar	229721
Szorítóék	229720