

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 200/20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkáláshoz. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapoknak köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	200 mm
Csavar szorítóékhez	229721
Vágóélek száma Z	20
Maximális külső Ø D _{max}	209 mm
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Szorítóék	229720

Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	6 mm
Felfogó furat \varnothing	60 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítóék	229720
Ékcsavar	229721