

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 250/36mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 250/36
GTIN	4960664732838
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkálásához. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

**Előny:**

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapoknak köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	250 mm
Szorítóék	229720
Vágóélek száma Z	36
Felfogó furat Ø	60 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	6 mm
Maximális külső Ø D <sub>max</sub>	259 mm

Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Csavar szorítóékhez	229721
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Szorítóék	229720
Ékcsavar	229721