

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w: 16/1,5Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	1,5 mm
t_{\max} belső megmunkálás	6 mm
Középtolódás L_3	10,5 mm
Csavar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Legkisebb előfúrási Ø D_{\min}	19 mm
Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza	30 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 12	279815 12
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500