

**Garant****Kézi menetfúrók külön Készrevágó, bevonat nélkül, M: M30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130430 M30
GTIN	4062406089412
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

Menetfúró, melyelő-, után- és készrevágóból áll. Elővágó hosszú vezetőcsappal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3,5 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 26,5 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 352
Menetmélység	90 mm
Szár négyszög □	18 mm
Menetemelkedés	3,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Magfurat Ø	26,5 mm

Menetfajta	M
Menet Ø	30 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	125 mm
Menetméret	M30
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		

Olaj	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas