


**CNMM 1204XR, Típus: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CNMM 1204XR PR015S Minőség: PR015S  
Forgácstörő: SX  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 25 - 70 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	25 - 70 m/min
Minőség	PR015S
Forgácstörő	SX
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Előtolás f	0,15 - 0,45 mm/ford,
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	CNMM 1204XR
Cserék / élek száma	4
Alátétlapka	259031 15
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz