

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, Vágóél kivitel: NK**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 265952 NK |
| GTIN | 4062406096090 |
| Árucikk kategória | 21L |

Leírás

Kivitel:

MKD - monokristályos gyémánt, lézerral vágott élek. Élalak rövid forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 1000 m/min |
| Fogásmélység a_p | 0,01 - 0,2 mm |
| Szerszámanyag | MKD |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Vágóél kivitel | NK |
| Előtolás f | 0,005 - 0,08 mm/ford, |
| Minőség | MKD |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Váltólapka ISO kód | DCGW 070208 FN |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Terméknév attribútum | MKD |
| Utánélezési lehetőség | igen |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |