

Garant**DCGW 11T312 FN, MKD, Vágóél kivitel: NK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265972 NK
GTIN	4062406096182
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

MKD - monokristályos gyémánt, lézerral vágott élek. Élalak rövid forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	MKD
Vágóél kivitel	NK
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	MKD
Előtolás f	0,005 - 0,08 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 1000 m/min
Fogásmélység a_p	0,01 - 0,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	DCGW 11T312 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz