

Garant**VHM csigafúró, TiAlN, Ø DC h7: 5,7mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 122251 5,7 |
| GTIN | 4045197749369 |
| Árucikk kategória | 11E |

Leírás**Kivitel:****Hasonló mint a DIN 338.**

Azonos névleges és szár Ø-vel.

TiAlN-bevonat a még jobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Csúszásmentes befogás a 341050 cikkszámú fúrotokmányban gyémántbevonatú szorítópozákkal.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm ² | 0,08 mm/ford, |
| Teljes hossz L | 93 mm |
| Névleges Ø D _c | 5,7 mm |
| Tűrés névleges Ø | h7 |
| Szártűrés | h7 |
| Szabvány | DIN 338 |
| Szár Ø D _s | 5,7 mm |
| Forgácshorony hossza L _c | 57 mm |
| Ajánlott Maximális furatmélység L ₂ | 48,5 mm |
| Bevonat | TiAlN |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Szerszámananyag | VHM |
| Típus | N |
| Csúcsszög | 118 fok |
| Spirálszög | 30 fok |
| Szár | Hengeres szár, h7 |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételelesen alkalmas | 260 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 180 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 180 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 90 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 90 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 180 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételelesen alkalmas | | |

