

**Garant****VCGW 160408 FN, MKD, Vágóél kivitel: NS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266000 NS
GTIN	4062406096298
Árucikk kategória	21L

**Leírás****Kivitel:**

**MKD** - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak szintetikus anyagokhoz (PMMA, POM, akril stb.).

**Felhasználás:**

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

**Ajánlás:**

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Vágóél kivitel	NS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	MKD

Minőség	MKD
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 1400 m/min
Előtolás $f$	0,005 - 0,04 mm/ford,
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	VCGW 160408 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz