

Garant**Felfúró HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116620 35
GTIN	4062406097424
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Megnövelt lélekvastagság. Stabil csigafúró javított megvezetéssel.

Előny:

Különösen alkalmas nem kerek lyukak **felfúrásához**. Nem egytengelyű furatok kiegyenlítésére.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:**Kérjük, vegye figyelembe:**

A mindenkori előfúrási Ø-t (lásd a táblázatot) tartsa be.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	h8
Névleges Ø D _c	35 mm
Forgácshorony hossza L _c	190 mm
Vágóélek száma Z	3
Morse-kúp MK méret	4
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	137,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Teljes hossz L	339 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,31 mm/ford,

Szabvány	DIN 343
Csúcsszög	120 fok
Szár	Morse kúp
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	12 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		