

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 0810/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	7 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Nyak szélessége L ₄	8,4 mm
Középtolódás L ₃	6,4 mm
Kés ISO kódja	A0810H SDQCR/L07
Teljes hossz L	100 mm
Beállítási szög κ	107,5 fok
Fejhossz L ₁	22,4 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500