

Furatfej, jobbos, Rendszer / lapkaméret: QC/11S



Rendelési adatok

Rendelés száma	260916 QC/11S
GTIN	4251414902732
Árucikk kategória	29D

Leírás

Kivitel:

Cserélhető fejek **rezgéscsillapító alaptestekhez**. Karcsú kivitel.

Felhasználás:

Rezgéscsillapító hatású **14xD** maximális kinyúlásig.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Rendszer: QC

Furatfej ISO kódja: STUCR/L 11

Hozzávaló váltólapka: TC.. 1102..

Hozzávaló alaptest: 264900 – 264908

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 22 mm

Középpont eltolódás: 11 mm

Teljes hossz: 20 mm

Műszaki leírás

Középpont eltolódás	11 mm
Cserélhető fej ISO kódja	STUCR/L 11
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Rendszer	QC
Váltólapka csavar	269022 4
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz	20 mm
Sorozat	Furatfej
Hozzávaló alaptest	264900 – 264908
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Szár \varnothing	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cN·m	659906 500
Torx® penge, szár E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8