

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	E12M SVJCR/L07
Középtolódás L ₃	2 mm
Teljes hossz L	150 mm
Nyak szélessége L ₄	7,8 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Lapkaméret	7 mm
Fejhossz L ₁	18 mm
Beállítási szög κ	142 fok
Befogási magasság L ₂	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés