

Garant**Másolómaró 7° pozitív, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212140 20/2
GTIN	4045197750259
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkenés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Ø D ₂	17,7 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Teljes hossz L _{ges}	30 mm
Ø D ₃	10 mm
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Felfogó menet M	M10

Vágóél Ø D _c	20 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP