

**XNEX 080610 Nagy előtolású, HBM20, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215117 UNI
GTIN	4062406103217
Árucikk kategória	22A

Leírás**Kivitel:**

Egyoldalú 3 élű keményfém váltólapka speciális **nagy előtolású geometriával**.

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$ 2,4 mm.

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

$a_e = 0,6 \times D$ / $a_p = 0,8$ mm.

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$: 1 mm

Lapvastagság S: 6.35 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	1 mm
Lapvastagság S	6.35 mm
Váltólapka ISO kód	XNEX 080610
Minőség	HBM20

Szerszámananyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Cserék / élek száma	6
Bevonat	CVD
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	95 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		