

**Garant****Szinkronizált szerszámfej ER16-hoz, Menetfúró szár Ø d2: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338183 3,5
GTIN	4062406102043
Árucikk kategória	31P

**Leírás****Kivitel:**

- **Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.**
- **Minimális hosszkiegyenlítés: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.**
- **Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.**
- **Bal- és jobbmenetűre alkalmas.**

**Alkalmazható:**

ER szinkronbefogók 338180 sz.

**Műszaki leírás**

Szár négyszög	2,7 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	24 mm
Menetfúró szár Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M5
Menetfúró szár Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M3
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája	Menetfúró adapter

