

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215570 40/4
GTIN	4045197750723
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	40 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)

Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Felfogó menet M	M16
Vágóélek száma Z	4
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Interpolációs marás a_p	1,8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	77 mm
Ferde bebarási szög α_{max}	0,5 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	34,5 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	37 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
8IP

674252 8IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
2,2 Nm

211750 2,2