

Garant**Szinkronizált szerszámfej ER16-hoz, Menetfúró szár Ø d2: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338183 5
GTIN	4062406102067
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

- **Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.**
- **Minimális hosszkiegyenlítés: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.**
- **Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.**
- **Bal- és jobbmenetűre alkalmas.**

Alkalmazható:

ER szinkronbefogók 338180 sz.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁	24 mm
Szár négyszög	4 mm
Menetfúró szár Ø d ₂ DIN 374/376	M5
Menetfúró szár Ø d ₂ DIN 371	M4
Ø D ₂	12,7 mm
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Termék fajtája	Menetfúró adapter

