

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, elektromos magasságállítással, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 1000/DEmm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 923297 1000/DE |
| GTIN | 4062406103286 |
| Árucikk kategória | 9GG |

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Csatlakozó vezeték 250 V / 50 Hz maximum 340 W. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 × elektromos magasságállítósú lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, fiókház, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szállítás összeszerelés nélkül történik. A gomb pozíciója szabadon megválasztható. Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Fiókok száma | 2 |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Munkalap vastagsága | 50 mm |
| Sorozat | vario |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Fiókház szélessége | 600 mm |
| Tápfeszültség | 250 V |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 |
| Munkalap mélysége | 750 mm |
| Emelési sebesség | 9 mm/s |
| Fiókház hasznos magassága | 225 mm |
| Maximális teherbírás | 400 kg |
| Magasságállítási tartomány | 850 - 1050 mm |
| Munkalap hossza | 1000 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm |
| Fiókház mélysége | 650 mm |
| ComfortClose | nem |
| Súly | 74 kg |
| Fiókház magassága | 300 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| IP védettségi osztály | IP 20 |
| Energiaellátás | Akkus |
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Névleges feszültség | 250 V |

| | |
|---|--|
| Bemenet csatlakozó típus | F |
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Munkaállomás állítható magassága | 850-1050 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg |
| Magasságállítás kivitele | Elektromos |
| Lapvastagság | 50 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 20x20G |
| Termék fajtája | Munkapad |