



Analóg kézi tachométer, Típus: HTM100M



Rendelési adatok

Rendelés száma	471010 HTM100M
GTIN	2050001774644
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Mechanikus kézi tachométer fordulatszám és felületi sebesség méréséhez különböző felhasználási területeken. Nagyméretű és könnyen leolvasható analóg kijelző gombnyomásra mutató rögzítéssel az utolsó mérés tárolásához. Elem nélküli működtetés.

Felhasználás:

Fordulatszám-mérés: 10 – 10.000 min⁻¹, **sebesség:** 1 – 1000 m/perc.

Tartalom:

471180 sz. mérőkerék (0,1 m), 471170 sz. mérőcsúcs, 471190 sz. üreges mérőcsúcs, hosszabbító.

Figyelem:

ATEX tanúsítással rendelkező változatok külön rendelésre: Tachométer robbanásveszélyes környezetben történő felhasználáshoz. 1-es és 2-es ATEX zónákhoz tanúsítva.

Kalibrálás: I2

Hibahatár: ± 0,5 %

Mérőkerék kerület: 0,1 m

Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C

Tárolási hőmérséklet: -10 - 40 °C

Műszaki leírás

Üzemi hőmérséklet	0 - 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 - 40 °C

Mérőkerék kerület	0,1 m
Hibahatár	± 0,5 %
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	I2
Termék fajtája	Kézi fordulatszám mérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Fordulatszám mérő / stroboszkóp	016600
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
Kalibrálás Fordulatszám mérő / stroboszkóp Típushoz D	027900 D

Tartozék

Üreges mérőcsúcs	471190
Meghajtó mérőcsúcs	471170
Meghajtó mérőkerék kerülete 100 mm	471180