

**Garant****Forgócsúcs Ütéscsillapított, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321405 3
GTIN	4045197720948
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Csúcsszög 60°.**
- **Rugós forgócsúcs nyomás- és húzáskiegyenlítéshez, ütéscsillapító.**
- **Az edzett szerszámacél forgócsúcs pontosan a csapágy elhelyezkedése szerint van köszörülve.**
- **Precíziós gördülő csapágyazás az egész élettartamra szóló kenéssel.**
- **A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Rendkívül merev kivitel kiegészítő szárcsapágyazással.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**

Precíziós kivitel.

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

- **Az ütésszerű terhelések csillapításához.**
- **Hossztágulások kiegyenlítéséhez.**
- **Homlokmenesztővel való felhasználáshoz alkalmas.**

Ház Ø D: 60 mm

Hasznos hossz B: 95 mm

Legnagyobb csúcs Ø A: 25 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 5000 min<sup>-1</sup>

Munkadarab tömeghez: 300 kg

## Műszaki leírás

Munkadarab tömeghez	300 kg
Ház Ø D	60 mm
Legnagyobb csúcs Ø A	25 mm
Maximális fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Morse kúp	MK3
Hasznos hossz B	95 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs