

Garant**Forgócsúcs Ütéscsillapított, Morse kúp: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321405 5
GTIN	4045197720962
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Csúcsszög 60°.**
- **Rugós forgócsúcs nyomás- és húzáskiegyenlítéshez, ütéscsillapító.**
- **Az edzett szerszámacél forgócsúcs pontosan a csapágy elhelyezkedése szerint van köszörülve.**
- **Precíziós gördülő csapágyazás az egész élettartamra szóló kenéssel.**
- **A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Rendkívül merev kivitel kiegészítő szárcsapágyazással.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**

Precíziós kivitel.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

- **Az ütésszerű terhelések csillapításához.**
- **Hossztágulások kiegyenlítéséhez.**
- **Homlokmenesztővel való felhasználáshoz alkalmas.**

Ház Ø D: 92 mm

Hasznos hossz B: 146 mm

Legnagyobb csúcs Ø A: 40 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 3500 min⁻¹

Munkadarab tömeghez: 1000 kg

Műszaki leírás

Legnagyobb csúcs \varnothing A	40 mm
Maximális fordulatszám	3500 min ⁻¹
Morse kúp	MK5
Ház \varnothing D	92 mm
Munkadarab tömeghez	1000 kg
Hasznos hossz B	146 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs