

**Garant****Forgócsúcs Ütéscsillapított, Morse kúp: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321405 4
GTIN	4045197720955
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Csúcsszög 60°.**
- **Rugós forgócsúcs nyomás- és húzáskiegyenlítéshez, ütéscsillapító.**
- **Az edzett szerszámacél forgócsúcs pontosan a csapágy elhelyezkedése szerint van köszörülve.**
- **Precíziós gördülő csapágyazás az egész élettartamra szóló kenéssel.**
- **A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**
- **Rendkívül merev kivitel kiegészítő szárcsapágyazással.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**

Precíziós kivitel.

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

- **Az ütésszerű terhelések csillapításához.**
- **Hossztágulások kiegyenlítéséhez.**
- **Homlokmenesztővel való felhasználáshoz alkalmas.**

Ház Ø D: 68 mm

Hasznos hossz B: 111 mm

Legnagyobb csúcs Ø A: 35 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 4000 min<sup>-1</sup>

Munkadarab tömeghez: 600 kg

## Műszaki leírás

Hasznos hossz B	111 mm
Legnagyobb csúcs Ø A	35 mm
Munkadarab tömeghez	600 kg
Ház Ø D	68 mm
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Maximális fordulatszám	4000 min <sup>-1</sup>
Morse kúp	MK4
Termék fajtája	Központosító csúcs