

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w:
12/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273791 12/1,5
GTIN	4045197721105
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Csavar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Legkisebb előfúrási Ø D_{\min}	16 mm
Középtolódás L_3	9,5 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
t_{\max} belső megmunkálás	4,5 mm
Teljes hossz L	140 mm
Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza	30 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rögzítőcsavar Típus 12	279815 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500