

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w: 16/1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273790 16/1,5
GTIN	4045197720986
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D_{\min}	16 mm
t_{\max} belső megmunkálás	4,5 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Középtolódás L_3	7,5 mm
Csavar	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Teljes hossz L	180 mm
Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza	30 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 12	279815 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15