



## Műanyagcső-vágó



### Rendelési adatok

Rendelés száma	819625
GTIN	4045197721471
Árucikk kategória	82A

### Leírás

#### Kivitel:

Présöntött alumínium alaptest 2 db (819605 sz.) ill. 4 db (819625 sz.) vezetőgörgővel és beszurással. **Gyors orsóállítás** a racsnielv és a rugós visszahúzás következtében. Ergonomikus markolat (819625 sz. csővágóhoz való tartalék vágókerekkel).

#### Felhasználás:

PE-, PP-, VPE-, PB- és PVDF csövek vágásához.

A vágókerek kicserélésével réz, alumínium, és vékonyfalú INOX csövekhez is használható. (Opcionálisan kapható.)

#### Alkatrész:

819630 sz. tartalék csap (a 819625 sz. csővágóhoz) és 819635 sz. (a 819605 sz. csővágóhoz).

Vágókerek Ø: 30 mm

Vágókerek szélessége: 6,25 mm

Vágókerek furat: 4,85 mm

Külső cső Ø-höz: 6 - 76 mm

### Műszaki leírás

Vágókerek furat	4,85 mm
Vágókerek szélessége	6,25 mm
Vágókerek Ø	30 mm
Külső cső Ø-höz	6 - 76 mm
Vezetőgörgők száma	4

Vágókerekek száma

1

**Tartozék**

Univerzális élsorjázó, 2K markolat 3 pengével (S10, S20, S35)

838410

Kerékcsapszeg

819630

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 54 mm

814920 54

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm

814920 35

Tartalék vágókerék műanyag és kompozit csövekhez

819613

Tartalék vágókerék rézhez / alumíniumhoz / Inox-hoz

819620