

Garant**Polírozó legyezős tárcsák (filc), közepes, Tárcsa Ø: 115mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566977 115
GTIN	4045197722409
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

A fiberüveg tányéron függőlegesen felállított (20 mm magas) **filclamellák** a polírozási folyamat során maximális rugalmasságot és hűtést biztosítanak.

Felhasználás:

Nemesacél ill. színes- és könnyűfémek felpolírozásához az 555740 sz. polírpaszta felhasználásával.

Csökkentett munkavégzési sebességgel használja (kb. 1500 min⁻¹).

Műszaki leírás

Alak leírása	lapos
Lamella magassága	20 mm
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Keménységi fok	közepes
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Anyaghoz optimalizálva	Nemvas- és színesfémek

Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Lamellás polírozó korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Polírozó paszta rúdUnipol® Szín WHITE	555740 WHITE
Polírozó paszta rúdUnipol® Szín BLUE	555740 BLUE