

Garant**Menetvágó tokmány MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Menetvágási tartomány: M1-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338110 M1-12
GTIN	4062406112080
Árucikk kategória	31M

Leírás**Kivitel:**

- Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
- A menetfúró / formázó élettartama akár 300 %-kal is megnőhet.
- Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.
- Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.
- Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.

Felhasználás:**Szinkronorsós megmunkáló központokon.**

- A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.
- A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatronok, lásd a 308881-309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró szorítópatronok négyszöggel, lásd a 309399 - 309413 sz. (ER 11 /16 / 25 méret).

Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd 338120 – 338142 sz.

Kúpvonócsapokat lásd a 308600 – 308806 sz. alatt.

Hűtőfolyadék-csőket HSK-hoz lásd a 309880 sz. alatt.

Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a 309890 sz. alatt.

Figyelem:

Maximális fordulatszám 4000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Adatlap

Menetvágási tartomány	M1 - M12
A-méret kinyúlási hossz	64 mm
Belső Ø D ₁	20 mm
Külső Ø D	43 mm
Hozzávaló ER méret	11 / 16
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	1 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,2 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Alak	A
Termék fajtája	Menetfúró befogó