

Garant**GARANT Master INOX VHM maró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201647 5
GTIN	4062406112981
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Duplán hátraköszörült **2 élszalagos köszörülés** a **HPC tartományban** való alkalmazáshoz. Oxidációval szembeni nagyobb ellenálló képesség és melegkeménység. Magas forgácsolási sebességekkel használható, TOOLOX®-hoz is nagyon alkalmas.

Figyelem:

A 201644 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	2
Teljes hossz L	57 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f_z szélezéshez INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,022 mm
Élhossz L_c	13 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Nyak Ø D_1	4,8 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Szár Ø D_s	6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,08 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,018 mm

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	21 mm
Spirálszög	50 fok
Vágóél $\varnothing D_c$	5 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Sorozat	Master Inox
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	115 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
Uni	bevonat nélkül		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas
Levegő	feltételesen alkalmas
Szolgáltatások	
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB