

**Garant****Turbómaró, HM, Típus: T1610/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	541000 T1610/8
GTIN	4062406115791
Árucikk kategória	51D

**Leírás****Kivitel:**

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből. **Sorjázó turbómaró (belső)** balos spirálfogazással és 45° os szöggel **életöréshez**.

**Felhasználás:**

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, életöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

**Figyelem:**

Csökkentett fordulatszám 120 mm teljes hosszúságú turbómarókhöz: maximum 11.000 min<sup>#1</sup>

**Műszaki leírás**

Fej Ø	16 mm
Teljes hossz	120 mm
Fogazás rövid jelölése	Z3
Szár Ø	8 mm

Szög	45 fok
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Sorjázó
Fejhossz	10 mm
Sorozat	Z3 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró