

HOLEX**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: C1625****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540750 C1625
GTIN	4045197723543
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagyteljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféműből készül.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak	C1625
Teljes hossz	70 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Alak leírása	Legömbölyített henger
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fej Ø	16 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		