

Garant**VHM másolómaró hosszú, Hengeres szár, Ø D: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212590 12
GTIN	4045197761361
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Tömör keményfém – nagy megmunkálási mélységekhez és a vibráció csökkentéséhez.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Szár Ø D_s h6	12 mm
Vágóél Ø D_c	12 mm
Kinyúlási hossz L_1	35 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Váltólapka csavar	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Ø d_1	10,4 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Szorítócsavar	219873