

Garant**VHM másolómaró hosszú, Hengeres szár, Ø D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212590 16
GTIN	4045197761378
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Tömör keményfém – nagy megmunkálási mélységekhez és a vibráció csökkentéséhez.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D_c	16 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø d_1	14 mm
Szár Ø D_s h6	16 mm
Kinyúlási hossz L_1	40 mm
Váltólapka csavar	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	140 mm
belső hűtés	igen
Szárkivitel	Hengeres szár

Marási felhasználási	Másolómarás
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Szorítócsavar	219872