

HOLEX**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: D1009****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540750 D1009
GTIN	4045197723574
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféméből készül. **Gömb alak** (KUD).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z7
Fej Ø	9,5 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Gömb
Fogazás típusa	keresztfogazású
Alak	D1009
Teljes hossz	54 mm
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	8 mm

Sorozat	Z7 fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		