

Garant**VHM másolómaró extra hosszú, Hengeres szár, Ø D: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212592 8
GTIN	4045197761446
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm. Belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Tömör keményfém – nagy megmunkálási mélységekhez és a vibráció csökkentéséhez.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 0,9 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	40 mm
Teljes hossz L_{ges}	150 mm
Szár Ø D_s , h6	8 mm
Váltólapka csavar	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Ø d_1	7,2 mm
Vágóél Ø D_c	8 mm
belső hűtés	nem
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Másolómarás

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Szorítócsavar	219870
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9