

Garant**VHM másolómaró extra hosszú, Hengeres szár, Ø D: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212592 16 |
| GTIN | 4045197761477 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

Pontos váltólapka beágyazás a lapka és a lapkafészek tűrés optimális méretezése következtében. Biztosított a maximális cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Univerzálisan használható simító- és félsimító műveletekhez.

Tömör keményfém – nagy megmunkálási mélységekhez és a vibráció csökkentéséhez.

Figyelem:

A fordulatszámot a D_w működő Ø-nek megfelelően számítsa ki. A **211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Szár Ø D_s h6 | 16 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 | 55 mm |
| Ø d_1 | 14 mm |
| Vágóél Ø D_c | 16 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 175 mm |
| Váltólapka csavar | 219873 (15IP; 3,0 Nm) |
| belső hűtés | igen |
| Szárkivitel | Hengeres szár |
| Marási felhasználási | Másolómarás |

| | |
|----------------|------------|
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Szorítócsavar | 219872 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm | 211750 3,0 |