

**Garant****Marólapka Ø 12 mm, Típus: ALU**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212717 ALU
GTIN	4045197761576
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

**Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.**

· **Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.**

**Felhasználás:**

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Előtolás  $f_z$  acélban < 60 HRC: 0,2 mm

Minőség: HU7810

## Műszaki leírás

Típus	ALU
Minőség	HU7810
Sarokrádiusz	1 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz R	1 mm
Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,25 mm

Előtolás $f_z$ acélban < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Előtolás $f_z$ acélban < 60 HRC	0,2 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz