



## Nyomaték csavarhúzó skála nélkül, Maximális nyomaték: 34cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659934 34
GTIN	4013288179395
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

**Kraftform** nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez. **Rapidaptor** gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3 és E 6,3 szárral.

A forgatónyomaték beállítása egy nyomatékellenőrző készülék (654300 – 654460 sz.) és egy 7-es kulcsnyílású (ill. 600-as méret esetén 10-es kulcsnyílású) hatszög dugókulcs segítségével történik.

**Gyárilag a csavarhúzók a leggyakrabban használt értékekre vannak beállítva.**

#### Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

### Műszaki leírás

Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Nyomatéktartomány	10 - 34 cNm
Súly	122 g
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás

Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	cNm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Beállított nyomaték	0,1 Nm
Teljes hossz L	133 mm
Nyomatéktartomány	0,1 - 0,34 Nm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Méréstechnika	mechanikus
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Maximális nyomaték	34 cNm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
Gyártó jelölése	7400 pre-set, 89 mm
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó